

Alignment

Available shims

Designation	Mass m g/10 pieces	Dimensions			
		a mm	b mm	c mm	Thick- ness mm
LASER.SHIM15X0,05	8	55	50	15	0,05
LASER.SHIM15X0,10	17	55	50	15	0,1
LASER.SHIM15X0,20	40	55	50	15	0,2
LASER.SHIM15X0,50	80	55	50	15	0,5
LASER.SHIM15X0,70	120	55	50	15	0,7
LASER.SHIM15X1,00	170	55	50	15	1
LASER.SHIM15X2,00	334	55	50	15	2
LASER.SHIM23X0,05	16	75	70	23	0,05
LASER.SHIM23X0,10	31	75	70	23	0,1
LASER.SHIM23X0,20	60	75	70	23	0,2
LASER.SHIM23X0,50	150	75	70	23	0,5
LASER.SHIM23X0,70	220	75	70	23	0,7
LASER.SHIM23X1,00	320	75	70	23	1
LASER.SHIM23X2,00	630	75	70	23	2
LASER.SHIM32X0,05	16	90	80	32	0,05
LASER.SHIM32X0,10	38	90	80	32	0,1
LASER.SHIM32X0,20	80	90	80	32	0,2
LASER.SHIM32X0,50	190	90	80	32	0,5
LASER.SHIM32X0,70	270	90	80	32	0,7
LASER.SHIM32X1,00	390	90	80	32	1
LASER.SHIM32X2,00	774	90	80	32	2
LASER.SHIM44X0,05	50	125	105	44	0,05
LASER.SHIM44X0,10	90	125	105	44	0,1
LASER.SHIM44X0,20	140	125	105	44	0,2
LASER.SHIM44X0,50	363	125	105	44	0,5
LASER.SHIM44X0,70	505	125	105	44	0,7
LASER.SHIM44X1,00	694	125	105	44	1
LASER.SHIM44X2,00	1362	125	105	44	2